

DESTILLO D 2

Mischbett-Wasservollentsalzungspatronen

Mischbett-Wasservollentsalzungspatrone mit Einwegharz in Kunststoffausführung für den drucklosen Betrieb (freier Reinwasserauslauf).

VORTEILE

- Kein Abwasseranfall
- Leichte Installation und schneller Patronenwechsel
- Lieferung der Komplettgeräte (kpl) inkl. Harz, Leitwertmesser, Anschlussschläuche, Wandhaltung und Zubehör
- Lieferung der Ersatzpatronen (EP) inkl. Harz

ANWENDUNGEN

- Herstellung kleiner Reinwassermengen für Labors, Arztpraxen und Kliniken
- Ebenso geeignet für Batterie-, Heiz- oder Kühlsysteme



DESTILLO D 2 Ersatzpatrone und D 2 komplett

DESTILLO D 2

Mischbett-Wasservollentsalzungspatronen

BESCHREIBUNG

DESTILLO D 2 kpl

Kunststoffpatrone mit Einwegharzfällung. Leitwertmesser LWM S D2 mit Anschlusskabel, Roh- und Reinwasserschlauch, Anschlüsse 3/4"-Verschraubung, Wandhalterung, Befestigungsmaterial und Verpackung inklusive.

DESTILLO D 2 EP

Kunststoffpatrone mit Einwegharzfällung als Ersatzpatrone. Verpackung inklusive.

EINSATZBEDINGUNGEN

Das Gerät ist für den drucklosen Betrieb mit Trinkwasser und mit freiem Reinwasserauslauf bestimmt.

TECHNISCHE DATEN BAUREIHE

Betriebsdruck	–
Betriebstemperatur	5 – 30 °C
Anschluss	R 3/4"
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C

Bezeichnung	Hydr. Leistung	Kapazität bei 300 µS/cm	Abmessungen in mm	Art.-Nr.
Harzmenge (l)	l/h	l	D x H	
DESTILLO D 2 kpl	50	320	115 x 515	010 001
DESTILLO D 2 EP	50	320	90 x 390	010 002